



COMPROMETIDOS  
CON TU  
SEGURIDAD

## PREFILTRO MPF-1



### DESCRIPCIÓN

- Este Prefiltro retiene partículas gruesas. Se usa uniéndolo a un filtro o cartucho, mediante una tapa retenedora Número de Parte M-122A.
- La materia prima utilizada para la fabricación de este Prefiltro es 100% sintética, compuesta por fibras de polipropileno de color blanco.
- Esta materia prima es sometida a ensayo de eficiencia en el equipo TSI/8130, utilizando un tamaño de partícula de .1 micrón de Cloruro de Sodio (sal) a 32 lpm. Su eficiencia bajo estas condiciones es 99.00%.

### CERTIFICACIÓN

Este Prefiltro posee aprobación NIOSH, para ser usado con los siguientes filtros/cartuchos:

- MHE-1A- TC-84A-2748
- MLE-1A- TC-84A-2749
- MVO-1A- TC-23C-1916
- MGV-1A- TC-23C-1917
- MGA-1A- TC-23C-1918

Para retener el Prefiltro al filtro/cartucho, se utiliza la tapa retenedora Número de Parte M-122A.

### VIDA ÚTIL

A diario inspeccione visualmente el Prefiltro, cuando note que el lado que queda hacia el filtro tiene marcado el dibujo de la tapa retenedora, es hora de reemplazarlo.

### ALGUNAS LIMITACIONES DE USO

- No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- No usar en áreas cerradas o escasamente ventiladas
- No usar en atmósferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH).



COMPROMETIDOS  
CON TU  
SEGURIDAD

## GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.

**MASPROT S. C. e I. LTDA.**

**Gerencia de Gestión de Calidad y Asistencia Técnica**

Carlos Walker Martínez 5574, San Miguel

Santiago de Chile

Tel: +56 2 24989000 Fax: +56 2 4989001

Email: [masprot@masprot.cl](mailto:masprot@masprot.cl)

WEB: [www.masprot.cl](http://www.masprot.cl)